




## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S



## Applikasjon

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet           |
| Design            | Ethernet-kabler, D-kodet                                                                        |
| Applikasjon       | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering |
| Fri for silikon   | ja                                                                                              |

## Elektriske data

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 30,00 AC / 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                 |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 1,50                |

## Driftsforhold

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...90,00                        |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | -25,00...90,00                        |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00                        |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00                        |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1                   |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; (M12/RJ45-plugg: IP 20) |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Vekt [g]              | 333,60             |
| Støpt kroppsmateriale | TPU / PC           |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

|                   |                               |                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnethet | ja                            |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser               | > 3 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grønn, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x RJ45, rett; Støpt kropp: PC; kontakter: gullbelagte

