

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH050MSD0005C05



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Applikasjon	CAN-buss

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt	[g]	499,30	
Dimensjoner	[mm]	14,50 x 14,50 x 43,90	
Støpt kroppsmateriale		TPU	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Tetningsmateriale		FKM	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
		bøying sykluser	> 5 Mio.
		torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH050MSD0005C05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8,4 mm, beskyttet; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	rød
WH =	hvit
screen =	skjerm