

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSE0002C05



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Applikasjon	CAN-buss

Elektriske data

Driftsspenning [V]	32,00 DC; (ledninger 4+5: 5 V)
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (ledninger 4+5: 0,05 A)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt	[g]	215,45	
Dimensjoner	[mm]	38,00 x 15,50 x 31,50	
Støpt kroppsmateriale		TPU	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Tetningsmateriale		FKM	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
		bøying sykluser	> 5 Mio.
		torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Merknader	CAN-buss-avslutningsmotstand (120 Ω) er integrert i M12-kontakten.
-----------	--



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSE0002C05

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8,4 mm, beskyttet; rød / svart: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + hvit / blå: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + skjerm: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	rød
WH =	hvit
screen =	skjerm