

## Forbindelseskabel

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS



## Applikasjon

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | CAN-buss                                                             |

## Elektriske data

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 32,00 DC; (ledning 4+5: 5 V) |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (ledning 4+5: 0,05 A)  |

## Driftsforhold

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00       |
| Beskyttelse               | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                       |                               |                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                  | [g]                           | 231,85                                                                                             |
| Støpt kroppsmateriale |                               | TPU                                                                                                |
| Materiale mutter      |                               | messing, forniklet                                                                                 |
| Tetningsmateriale     |                               | FKM                                                                                                |
| Drakjede egnethet     |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnethet     | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                       | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                       | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                       | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Merknader           | CAN-buss-avslutningsmotstand (120 Ω) er integrert i M12-kontakten. |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                                                          |

## Forbindelseskabel

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS

### Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8,4 mm, beskyttet; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

