


## Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0020H03STGF030MSS



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]            | -25,00...90,00              |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00              |
| Beskyttelse                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                       |                               |                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                  | [g]                           | 413,30                                                                                             |
| Støpt kroppsmateriale |                               | TPU                                                                                                |
| Materiale mutter      |                               | messing, forniklet                                                                                 |
| Tetningsmateriale     |                               | FKM                                                                                                |
| Drakjede egnethet     |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnethet     | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                       | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                       | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                       | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Forbindelseskabel

VDOG030MSS0020H03STGF030MSS

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 20 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

