


PNP/NPN-vekselrettermodul

Converter PNP-NPN

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Kompatibel med maling	ja

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Driftsspenning	[V]	< 24,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	0,10

Utganger

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00
---------------------------------------	-----	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	17 562,00
------	-------	-----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	154,90
Dimensjoner	[mm]	26,50 x 15,50 x 36,50



PNP/NPN-vekselrettermodul

Converter PNP-NPN

Materialer	hus: TPU svart; Forsegling: FKM	
Materiale mutter	messing, forniklet	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Merknader	for sensorer i henhold til IEC 60947-5-2 med normal åpen drift
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit