


EVC07A



Forbindelseskabel

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter
Kompatibel med maling	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 68 / IP 69K)

Tester/godkjenninger

Godkjenning	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-merking	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mekaniske data

Vekt [g]	115,30
Dimensjoner [mm]	31,00 x 15,50 x 36,50
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm

