


EVC05A



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D



Applikasjon	
Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter
Kompatibel med maling	ja
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 68 / IP 69K)
Tester/godkjenninger	
Godkjenning	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-merking	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaniske data	
Vekt [g]	196,70
Dimensjoner [mm]	26,50 x 15,50 x 36,50
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

EVC05A



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH040VAT0005H04/3G/2D

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit