


# EVC09A



## Forbindelseskabel

VDOAH040VAT00,3H04STAHO40VAT



| Applikasjon                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap                     | Halogenfri; gullbelagte kontakter                                                                                                     |
| Kompatibel med maling                 | ja                                                                                                                                    |
| Elektriske data                       |                                                                                                                                       |
| Driftsspenning [V]                    | < 60,00 AC/DC                                                                                                                         |
| Beskyttelsesklasse                    | II                                                                                                                                    |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00                                                                                                                                  |
| Driftsforhold                         |                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur [°C]             | -20,00...60,00                                                                                                                        |
| Beskyttelse                           | IP 67; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 68 / IP 69K)                                                                             |
| Tester/godkjenninger                  |                                                                                                                                       |
| Godkjenning                           | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                                                                                              |
| ATEX-merking                          |  II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| Mekaniske data                        |                                                                                                                                       |
| Vekt [g]                              | 60,80                                                                                                                                 |
| Dimensjoner [mm]                      | 31,00 x 15,50 x 36,50                                                                                                                 |
| Materialer                            | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM                                                                                                     |
| Materiale mutter                      | rustfritt stål (1.4404 / 316L)                                                                                                        |
| Merknader                             |                                                                                                                                       |
| Antall i forpakning                   | 1,00 stk.                                                                                                                             |



## Forbindelseskabel

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

### Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm

