

EVC13A



Forbindelseskabel

VDOAH040VAT0010H04STAH040VAT



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri; gullbelagte kontakter
Kompatibel med maling		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 68 / IP 69K)
Tester/godkjenninger		
Godkjenning		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-merking		 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	365,70
Dimensjoner	[mm]	31,00 x 15,50 x 36,50
Materialer		hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



Forbindelseskabel

VDOAH040VAT0010H04STAH040VAT

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,5 Nm

