

EVC110



Forbindelseskabel

VDOAH040MSS01,5H04STGH040MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...75
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel

VDOAH040MSS01,5H04STGH040MSS

Mekaniske data		
Vekt	[g]	83,70
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM	
Materiale mutter	messing, forniklet	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader		
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Forbindelseskabel

VDOAH040MSS01,5H04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Diagrammer og grafer

karakteristisk linje for lastreduksjon



Underbelastet $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]