


Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGF040MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...80
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...80
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	32,50
Dimensjoner [mm]	10,00 x 10,00 x 36,00
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter	messing, forniklet
Drakjede egnethet	ja



Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGF040MSS

Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejeehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

