


# EVF460



## Forbindelseskabel

VDOGH050VAS0003P05STGH050VAS



### Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

### Elektriske data

|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Driftsspenning                    | [V] | < 60,00 AC/DC |
| Beskyttelsesklasse                |     | II            |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A] | 4,00          |
| Total merkestrøm (UL)             | [A] | 3,00          |

### Driftsforhold

|                                                                  |      |                             |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur                                             | [°C] | -25,00...100,00             |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  |      | cULus: ...65 °C             |
| Omgivelsestemperatur (drivende)                                  | [°C] | 0,00...100,00               |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       |      | cULus: ...65 °C             |
| Lagringstemperatur                                               | [°C] | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet                                                | [%]  | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Forbindelseskabel


VDOGH050VAS0003P05STGH050VAS

| Mekaniske data         |                                 |                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                   | [g]                             | 134,70                                                                                             |
| Materialer             | PP Halogenfri; Forsegling: EPDM |                                                                                                    |
| Støpt kropps materiale | PP                              |                                                                                                    |
| Materiale mutter       | rustfritt stål (1.4404 / 316L)  |                                                                                                    |
| Drakjede egnet         | ja                              |                                                                                                    |
| Drakjede egnet         | bøyeradius for fleksibel bruk   | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                        | rejsehastighet                  | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                        | bøying sykluser                 | > 1 Mio.                                                                                           |
|                        | torsjonsstamme                  | ± 180 °/m                                                                                          |

| Merknader           |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling



# EVF460



## Forbindelseskabel

VDOGH050VAS0003P05STGH050VAS

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

