




Forbindelseskabel

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	0,00...100,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt	[g]	698,00
Materialer		PP Halogenfri; Forsegling: EPDM
Støpt kroppsmateriale		PP
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnethet		ja



Forbindelseskabel

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

