




Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0005P04STAN040VAS



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design		Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	0,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt	[g]	348,80
Materialer		PP Halogenfri
Støpt kroppsmateriale		PP
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnethet		ja



Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0005P04STAN040VAS

Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 15 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Vinklet versjon

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;


Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Rett versjon

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment:

0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

