



Ethernet-tilkoblingskabel

VSTAN040VAS0005P04STAN040VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design	Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	0,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	349,70
Dimensjoner [mm]	35,50 x 15,50 x 38,00
Materialer	PP Halogenfri
Støpt kroppsmateriale	PP
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnethet	ja



Ethernet-tilkoblingskabel

VSTAN040VAS0005P04STAN040VAS

Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 15 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 2 x M12, vinklet; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;

Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling

