




Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design	Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	1,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	0,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12/RJ45-plugg: IP 20)



Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S

Mekaniske data		
Vekt [g]	347,90	
Materialer	messing forniklet; hus: PP Halogenfri	
Støpt kroppsmateriale	PP / PC	
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tiltrekkingmoment [Nm]	Låsemuttere:: 0,6...1,2	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 15 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader	
Merknader	Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble M12


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble RJ45

Koblinger: 1 x RJ45, rett; Støpt kropp: PC; kontakter: gullbelagte

EVF552



Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S

