



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040VASFKPG



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Applikasjon		hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00; (...40 °C)
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt	[g]	40,10
Støpt kroppsmateriale		PA 6,6
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale		EPDM
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040VASFKPG

Elektrisk tilkobling


skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Tilkobling



	Lederfarger
BK	svart
BN	brun
BU	blå
WH	hvit
	Farger til DIN EN 60947-5-2