


Kabelbare plugger

SSTGH040VASFKPG



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	31,70
Støpt kroppsmateriale	PA 6,6
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale	EPDM

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Kabelbare plugger

SSTGH040VASFKPG

Elektrisk tilkobling


skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Tilkobling



	Lederfarger
BK	svart
BN	brun
BU	blå
WH	hvit
	Farger til DIN EN 60947-5-2