


## Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH050VASFKPG



## Applikasjon

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter               |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
| Fri for silikon   | ja                                                   |

## Elektriske data

|                                   |     |                  |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| Driftsspenning                    | [V] | < 60,00 AC/DC    |
| Beskyttelsesklasse                |     | II               |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A] | 4,00; (...40 °C) |

## Driftsforhold

|                                                                  |      |                             |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur                                             | [°C] | -25,00...100,00             |
| Lagringstemperatur                                               | [°C] | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet                                                | [%]  | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                       |     |                                |
|-----------------------|-----|--------------------------------|
| Vekt                  | [g] | 42,00                          |
| Støpt kroppsmateriale |     | PA 6,6                         |
| Materiale mutter      |     | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
| Tetningsmateriale     |     | EPDM                           |

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|



## Kabelkompatibelt støpsel


SDOAH050VASFKPG

### Elektrisk tilkobling


skrueterminaler: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Kabelskjede: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



### Tilkobling



|    | Lederfarger                 |
|----|-----------------------------|
| BK | svart                       |
| BN | brun                        |
| BU | blå                         |
| GY | grå                         |
| WH | hvit                        |
|    | Farger til DIN EN 60947-5-2 |