


EVF696



Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS



Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet	
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 24,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt	[g]	633,50
Støpt kroppsmateriale		PP
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale		EPDM
Antall porter splitterboks		2
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m



Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble B

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Tilkobling

