



## Forbindelseskabel

VDOAH040VAS00,3P04STGH040VAS



### Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

### Elektriske data

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II                        |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                      |

### Driftsforhold

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...100,00             |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  | cULus: ...65 °C             |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | 0,00...100,00               |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       | cULus: ...65 °C             |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mekaniske data

|          |       |
|----------|-------|
| Vekt [g] | 47,90 |
|----------|-------|



## Forbindelseskabel

VDOAH040VAS00,3P04STGH040VAS

|                       |                                 |                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialer            | PP Halogenfri; Forsegling: EPDM |                                                                                                    |
| Støpt kroppsmateriale | PP                              |                                                                                                    |
| Materiale mutter      | rustfritt stål (1.4404 / 316L)  |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet     | ja                              |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet     | bøyeradius for fleksibel bruk   | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                       | rejsehastighet                  | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                       | bøying sykluser                 | > 1 Mio.                                                                                           |
|                       | torsjonsstamme                  | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling





## Forbindelseskabel

VDOAH040VAS00,3P04STGH040VAS

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

