

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010P03



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Beskyttelsesklasse                    | III                                             |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                                            |

## Driftsforhold

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...80,00              |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | 5,00...80,00                |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tester/godkjenninger

|                |                |         |
|----------------|----------------|---------|
| Ul godkjenning | strømforsyning | Class 2 |
|----------------|----------------|---------|

## Mekaniske data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Vekt [g]              | 288,10                |
| Dimensjoner [mm]      | 10,00 x 10,00 x 31,00 |
| Støpt kroppsmateriale | PP                    |



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010P03

|                   |                                |                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale mutter  | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |                                                                                                    |
| Tetningsmateriale | EPDM                           |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | ja                             |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk  | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                 | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser                | > 1 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                 | ± 180 °/m                                                                                          |

### Merknader


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



### Tilkobling

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK = Lederfarger :  
 BN = svart  
 BU = brun  
 BK = blå