

## Forbindelseskabel

VDOAH030VAS00,6P03STGF030VAS



### Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

### Elektriske data

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Beskyttelsesklasse                    | III                                             |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                                            |

### Driftsforhold

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]            | -25,00...80,00              |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 5,00...80,00                |
| Beskyttelse                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Tester/godkjenninger

|                |                |         |
|----------------|----------------|---------|
| UI godkjenning | strømforsyning | Class 2 |
|----------------|----------------|---------|

### Mekaniske data

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Vekt [g]          | 41,20                                |
| Dimensjoner [mm]  | 10,00 x 10,00 x 36,00                |
| Materialer        | hus: PP Halogenfri; Forsegling: EPDM |
| Materiale mutter  | rustfritt stål (1.4404 / 316L)       |
| Drakjede egnethet | ja                                   |



## Forbindelseskabel

VDOAH030VAS00,6P03STGF030VAS

|                |                               |                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                | bøying sykluser               | > 1 Mio.                                                                                           |
|                | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

