


EVF336



Y tilkoblingskabel

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	5,00...100,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

Ul godkjenning	Ta	65 °C
----------------	----	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	151,00
Støpt kroppsmateriale	PP
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale	EPDM
Antall porter splitterboks	2



Y tilkoblingskabel

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;

Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilkobling

Tilkobling



EVF336



Y tilkoblingskabel

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PP, svart transparent; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

