

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH032ZDB0010E03



## Applikasjon

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                                        |

## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 10,00...36,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II               |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00             |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]            | -25,00...70,00 |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 5,00...70,00   |
| Beskyttelse                          | IP 65; IP 67   |

## Mekaniske data

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Vekt [g]          | 327,20                                      |
| Dimensjoner [mm]  | 26,50 x 15,50 x 36,50                       |
| Materialer        | hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM |
| Materiale mutter  | messing, forniklet                          |
| Drakjede egnethet | ja                                          |



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH032ZDB0010E03

|                |                               |                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                | reisehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                | bøying sykluser               | 1 Mio.                                                                                             |
|                | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

### Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Tilkobling



BK =            Lederfarger :  
 BN =            svart  
 BU =            brun  
                  blå