


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0040E04



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	5,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...50
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	1 466,60
----------	----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0040E04

Støpt kroppsmateriale	PVC	
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tetningsmateriale	EPDM	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 40 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC, oransje; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit