


## Forbindelseskabel

VDOG030VAS00,6E03STGF030VAS



## Applikasjon

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien      |
| Fri for silikon   | ja                                                        |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                  | -25,00...80,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur            | cULus: ...50                |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]       | 5,00...80,00                |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) | cULus: ...50                |
| Beskyttelse                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Vekt [g]          | 37,60                              |
| Dimensjoner [mm]  | 10,00 x 10,00 x 36,00              |
| Materialer        | hus: PVC oransje; Forsegling: EPDM |
| Materiale mutter  | rustfritt stål (1.4404 / 316L)     |
| Drakjede egnethet | ja                                 |



## Forbindelseskabel

VDOGF030VAS00,6E03STGF030VAS

|                |                               |                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                | bøying sykluser               | > 1 Mio.                                                                                           |
|                | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

