

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040VAS0002L04



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Total merkestrøm (UL) [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...50 °C
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	5,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...50 °C
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	113,20
Dimensjoner [mm]	15,50 x 15,50 x 45,00
Materialer	hus: PVC oransje; Forsegling: EPDM
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040VAS0002L04

Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5,2 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm;
Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040VAS0002L04

Diagrammer og grafer

Skjermingsegenskaper



x Frekvens (MHz)

y Skjermingsegenskaper (dB)

ifølge DIN EN 60512-23-3