



## Forbindelseskabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | sveiseapplikasjoner                                                   |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 10,00...36,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II               |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00             |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                  | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur            | cULus: ...75                |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]       | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) | cULus: ...75                |
| Beskyttelse                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Vekt [g]              | 56,00                 |
| Dimensjoner [mm]      | 15,50 x 15,50 x 49,50 |
| Støpt kroppsmateriale | TPU                   |



## Forbindelseskabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

|                   |                               |                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale mutter  | messing, anti-sprut           |                                                                                                    |
| Tetningsmateriale | FKM                           |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | ja                            |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser               | > 2 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 2 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

## Merknader

|                     |                                |  |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Merknader           | med 2 etiktholdere 30 mm lange |  |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                      |  |

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, oransje, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveiseignister; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Tilkobling





## Forbindelseskabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, anti-sprut; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

