


Forbindelseskabel

VDOGH030SCS00,6T03STGF030SCS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	sveiseapplikasjoner
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	42,70								
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM								
Materiale mutter	messing, anti-sprut								
Drakjede egnethet	ja								
Drakjede egnethet	<table> <tr> <td>bøyeradius for fleksibel bruk</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>reijsehastighet</td><td>maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²</td></tr> <tr> <td>bøying sykluser</td><td>> 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>torsjonsstamme</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter	reijsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²	bøying sykluser	> 2 Mio.	torsjonsstamme	± 180 °/m
bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter								
reijsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²								
bøying sykluser	> 2 Mio.								
torsjonsstamme	± 180 °/m								



Forbindelseskabel

VDOGH030SCS00,6T03STGF030SCS

Merknader

Merknader	uten etikettholdere
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveisegnist; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

