


Forbindelseskabel for tilkobling av sikkerhetslysgardiner

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Design	For tilkobling av sikkerhetslysgardiner / sikkerhetslysgitter med OSSD, for transmittere
Applikasjon	konfigurert for «kort rekkevidde»
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	44,80
Materialer	TPU oransje; PA
Støpt kroppsmateriale	TPU/PA
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel for tilkobling av sikkerhetslysgardiner


ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PA, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PA, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit