


Induktiv sensor

IIA2010-ASI /US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IIC220

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design		AS-i
Sensorrekkevidde	[mm]	10,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 78,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Utganger

Elektrisk design		AS-i
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	10,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

AS-i klassifisering

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	1
------------------------	-------	---



Induktiv sensor

IIA2010-ASI /US-100

AS-I ID-kode	[hex]	1				
AS-i sertifikat		02901				
Tilordning av databiter		Betegnelse	koblingssignal	sikker sone	beredskap for drift	ikke brukt

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm] M30 x 1,50 / L = 78,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, rød sensor coil wire pause, sensor coil kortslutning Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tilbehør

Varer som leveres	låsenummere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Merknader	Sikret rekkevidde: ca. 10...80% aAv Sn
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

