



Induktiv AS-Interface sensor

IMC2015-ASI /US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IM5118

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	AS-i
Sensorrekkevidde [mm]	15,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	40,00 x 40,00 x 66,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Beskyttelse mot kortslutning	ja



Induktiv AS-Interface sensor

IMC2015-ASI /US-100

Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert				
Overbelastningsbeskyttelse	ja				
Deteksjonsområde					
Sensorrekkevidde	[mm]	15,00			
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00			
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 60947-5-2				
	EN 55011			klasse B	
AS-i klassifisering					
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	1			
AS-I ID-kode	[hex]	1			
Tilordning av databiter	Type	Inngang	Inngang	Inngang	Utgang
	Betegnelse	koblingssignal	sikker sone	beredskap for drift	test
	status = 0	mål utenfor den aktive sonen	mål innenfor den usikre sonen	feil enhet eller mål kolliderte med sensoren	ikke brukt
	status = 1	mål innenfor den aktive sonen	mål innenfor den bestemte sonen	enhet klar til bruk	ikke brukt
Mekaniske data					
Hus	rektangulær				
Montering	kan monteres innfelt				
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 40,00 x 66,00			
Materialer	hus: PBT; sensorflate: PPE; klemme: PPS				
Displayer/driftselementer					
Display	koblingsstatus		1 x LED, gul		
	usikker sone		1 x LED, rød sensor coil wire pause, sensor coil kortslutning Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)		
Tilbehør					
Varer som leveres	Monteringsbrakett: 1				
	Unbrakonøkkel: 1				
Merknader					
Merknader	5 posisjoner av den aktive sonen mulig				
	Sikret rekkevidde: ca. 10...80% aAv Sn				
Antall i forpakning	1,00 stk.				



Induktiv AS-Interface sensor

IMC2015-ASI /US-100

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

