




Kapasitive sensorer

KI-2200NFBOP2T/LS100



- 1 LED ring
- 2 programmeringsknapper



Produktegenskaper	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	20,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 90,00
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	30,00...250,00 AC / 20,00...250,00 DC
Nominell isolasjonsspenning_ [V]	250,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	700,00
Utganger	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	10,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	10,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	100,00; (150 (...40 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00; (150 (...40 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	1 000,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz]	10,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei



Kapasitive sensorer

KI-2200NFBOAP2T/LS100


Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	20,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-20,00...20,00
Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling	7 holdtider programmerbare på utgangar; (1: 0 s; 2: 5 s; 3: 10 s; 4: 15 s; 5: 20 s; 6: 25 s; 7: 30 s)	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur	temperatur på sensingflaten: -25...110 °C	
Beskyttelse	IP 65; IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	3 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	3 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	327,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	107,20
Hus	gjenget type	
Montering	kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 90,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	hus: PBT; trykkeknapper: TPE-U; LED-vindu: PC	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Lær funksjon	ja	
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Varer som leveres	låsenumtere:: 2	
Merknader		
Merknader	Merk:	
	Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Kapasitive sensorer

KI-2200NFBOAP2T/LS100

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C



Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 2 A hurtigvirkende