


MK503A



T-spor sylinder sensor

MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D



- 1 festeklemme
2 sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	25,30 x 5,00 x 6,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	30,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	6 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	2,00
Rejsehastighet [m/s]	> 10,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	1,00
----------	------

MK503A



T-spor sylinder sensor

MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D

Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger		
ATEX-merking		 II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
		 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	2 064,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	103,50
Montering		kan monteres innfelt
Type montering		festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5
Sylindertyper		T-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	25,30 x 5,00 x 6,50
Materialer		hus: PA; festeklemme: rustfritt stål:
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		gummi plassholder: 1
		Kabelklemme: 1
		Beskyttende deksler: 1 x T-Nut, E12259
Merknader		
Merknader		Strømforsyning til EN50178, SELV, PELV
Antall i forpakning		1,00 stk.

MK503A




T-spor sylinder sensor

MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå