

MK5105



T-spor sylinder sensor

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR



- 1 festeklemme
- 2 Sensorflate
- 3 illustrasjon (eksempel)



Produktegenskaper		
Elektrisk design		PNP/NPN
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Dimensjoner	[mm]	25,00 x 5,00 x 6,50
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	30,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP/NPN
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	4,50
Minimum belastningstrøm	[mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	0,8
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	4 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	2,80
Rejsehastighet	[m/s]	> 10,00



T-spor sylinder sensor

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR

Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,50
Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	3 145,00
UI godkjenning	UL Godkjenning nr.	C003
Mekaniske data		
Vekt	[g]	14,30
Montering		kan monteres innfelt
Type montering		festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5
Sylindertyper		T-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	25,00 x 5,00 x 6,50
Materialer		hus: PA; festeklemme: rustfritt stål:
Displayer/driftelementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		gummi plassholder: 1
		Kabelklemme: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: riflet mutter, dreibar		

MK5105



T-spor sylinder sensor

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR

Tilkobling

