




C-spor sylindersensor

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 festeklemme
- 2 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	17,50 x 2,80 x 7,70

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	30,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	2,80
Rejsehastighet [m/s]	> 10,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	[mm]	< 1,50
----------	------	--------

MK5316



C-spor sylindersensor

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
---------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65; IP 67
-------------	--------------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV linje til linje, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Montering	kan monteres ikke-fluktende
-----------	-----------------------------

Type montering	festeklemmer med sekskant, bredde over flater 0,9
----------------	---

Sylindertyper	C-spor sylindere
---------------	------------------

Dimensjoner	[mm]	17,50 x 2,80 x 7,70
-------------	------	---------------------

Materialer	PA; festeklemme: rustfritt stål:
------------	----------------------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Unbrakonøkkel
----------------------	---------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå