


MR0120



T-spor sylinder sensor med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR



- 1 festeklemme med kombinert spor / sekskant socket hodet
sekskantet socket AF 1,5
2 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	30,50 x 5,00 x 6,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	5,00...50,00 AC/DC; (Ekstern beskyttelseskrets for induktiv belastning (ventil, kontaktor, etc.) nødvendig. ; driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht UL)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	1,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	1,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	350,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	500,00
Koblingsfrekvens AC [Hz]	1 000,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Maks. bytte strøm [W]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei



T-spor sylinder sensor med reed kontakt

MRT3021BBKO/R/0,3M/ZH/ASR

Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	2,10
Rejsehastighet	[m/s]	10,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,00
Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
Responstid		
Maks. fall tid	[ms]	0,10
Maks. lag tid inkl. sprette	[ms]	0,60
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	20 385,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	C004
Mekaniske data		
Vekt	[g]	14,80
Montering		kan monteres innfelt
Sylindertyper		T-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	30,50 x 5,00 x 6,50
Materialer		PA; festeklemme: rustfritt stål:
Bytte sykluser når den er koblet til PLC	[Mio]	40,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 0,75 A; hurtigvirkende; DC drift; ≤ 0,6 A; hurtigvirkende; AC-drift
Tilbehør		
Varer som leveres		gummi plassholder: 1
		Kabelklemme: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



T-spor sylinder sensor med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR

Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: riflet mutter, dreibar; vibrasjonsbeskyttelse



Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1
≤ 0,75 A hurtigvirkende DC drift
≤ 0,6 A hurtigvirkende AC-drift