



T-spor sylinder sensor med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH



- 1 festeklemme med kombinert spor / sekskant socket hodet
sekskantet socket AF 1,5
- 2 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	30,50 x 5,00 x 6,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	5,00...50,00 AC/DC; (Ekstern beskyttelseskrets for induktiv belastning (ventil, kontaktor, etc.) nødvendig.)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	1,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	1,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	350,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	500,00
Koblingsfrekvens AC [Hz]	1 000,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Maks. bytte strøm [W]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei



T-spor sylinder sensor med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	3,80
Rejsehastighet	[m/s]	10,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,00
Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
Responstid		
Maks. fall tid	[ms]	0,10
Maks. lag tid inkl. sprette	[ms]	0,60
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	C004
Mekaniske data		
Vekt	[g]	71,50
Montering		kan monteres innfelt
Sylindertyper		T-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	30,50 x 5,00 x 6,50
Materialer		PA; festeklemme: rustfritt stål:
Bytte sykluser når den er koblet til PLC	[Mio]	40,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 0,75 A; hurtigvirkende; DC drift; ≤ 0,6 A; hurtigvirkende; AC-drift
Tilbehør		
Varer som leveres		gummi plassholder: 1 Kabelklemme: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

MR0130




T-spor sylinder sensor med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Tilkobling



Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1

≤ 0,75 A hurtigvirkende DC drift

≤ 0,6 A hurtigvirkende AC-drift

Lederfarger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå