




Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0100/110VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: N0030A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon kortslutningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	< 110,00 AC
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design		relé
Kontaktklassifisering		4 A, 250 V AC / 500 VA
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 30
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Tester/godkjenninger

Godkjenning PTB Ex-84/2066X

Sikkerhetsklassifisering

Betegnelse		i beskyttelsesvurdering egensikkerhet
Spennning	[V]	< 13,4
Strøm	[mA]	< 18,5
Strøm	[mW]	< 62



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0100/110VAC

[Ex ia] IIC betegnelse	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB betegnelse	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC induktans	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB induktans	90mH
[Ex ia] IIC kapasitans	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapasitans	660nF

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinne monteret
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, rød
	drift	LED, grøn


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling



- 1: Trådovertvåking#
- 2: Utgangsfunksjon
- 3: Relais