


O2M200



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/78



Produktegenskaper

Bildeopløsning	[px]	640,00 x 480,00
Blendervinkel [°]	[°]	80,00 x 59,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
-------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	12,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00; (med linseoppvarming)
Overspenningsbeskyttelse		ja
Bildesensor		¼" 4:3 VGA CMOS-bildesensor farge

O2M200



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/78

Slå på toppstrøm	[mA]	1 000,00			
Slå på topp gjeldende varighet	[ms]	2,00			
Utganger					
Videoutgang		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Deteksjonsområde					
Synsfeltstørrelse	[mm]	Driftsavstand	synsfelt		
		1000	1680 x 1130		
		2000	3360 x 2260		
		3000	5030 x 3390		
		4000	6710 x 4530		
		5000	8390 x 5660		
Bildeoppløsning	[px]	640,00 x 480,00			
Blendervinkel [°]	[°]	80,00 x 59,00			
Lysfølsomhet	[LUX]	< 0,05			
Dynamikkområde	[dB]	> 80,00			
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00			
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00			
Beskyttelse		IP 67; IP 69K			
Tester/godkjenninger					
EMC		DIN EN 61000-6-4	industrielle miljøer		
		DIN EN 61000-6-2	industrielle miljøer		
		UN-ECE R10			
Støtmotstand			50 g		
Vibrasjonsmotstand		Frekvensområde 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Saltspraytest		IEC 60068-5-52			
Mekaniske data					
Vekt	[g]	311,00			
Dimensjoner	[mm]	Ø 55,50 / L = 51,30			
Materialer		hus: PC/ABS; frontlinse: polyamid glassfiberforsterket			
Tilbehør					
Varer som leveres		Monteringssett, E2M210			
		skruer: 2 x M6 x 20			
		skiver			
		Mutter: 2 x M6, selvlåsende			
		glisikker støtpute			
Merknader					
Antall i forpakning		1,00 stk.			

O2M200



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/78

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, beskyttet

Koblinger: 1 x M16; koding: A; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	U+
4	0 V