


O2M201



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Produktegenskaper

Bildeoppløsning	[px]	640,00 x 480,00
Blendervinkel [°]	[°]	80,00 x 59,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
Applikasjon	Integrert speilfunksjon

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	12,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00; (med linseoppvarming)
Overspenningsbeskyttelse		ja



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Bildesensor	¼" 4:3 VGA CMOS-bildesensor farge			
Slå på toppstrøm [mA]	1 000,00			
Slå på topp gjeldende varighet [ms]	2,00			
Utganger				
Videoutgang	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Deteksjonsområde				
Synsfeltstørrelse [mm]	Driftsavstand	synsfelt		
	1000	1680 x 1130		
	2000	3360 x 2260		
	3000	5030 x 3390		
	4000	6710 x 4530		
	5000	8390 x 5660		
Bildeoppløsning [px]	640,00 x 480,00			
Blendervinkel [°]	80,00 x 59,00			
Lysfølsomhet [LUX]	< 0,05			
Dynamikkområde [dB]	> 80,00			
Driftsforhold				
Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00			
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00			
Beskyttelse	IP 67; IP 69K			
Tester/godkjenninger				
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrielle miljøer		
	DIN EN 61000-6-2	industrielle miljøer		
	UN-ECE R10			
Støtmotstand				50 g
Vibrasjonsmotstand	Frekvensområde 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Saltspraytest	IEC 60068-5-52			
Mekaniske data				
Vekt [g]	313,00			
Dimensjoner [mm]	Ø 55,50 / L = 51,30			
Materialer	hus: PC/ABS; frontlinse: polyamid glassfiberforsterket			
Tilbehør				
Varer som leveres	Monteringssett:, E2M210			
	skruer: 2 x M6 x 20			
	skiver			
	Mutter: 2 x M6, selvlåsende			
	glisikker støtpute			
Merknader				
Antall i forpakning	1,00 stk.			



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, beskyttet; skjerm tilkoblet

Koblinger: 1 x M16; koding: A; Skjermet forbindelseskabel: true



1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	U+
4	0 V