


Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115



Produktegenskaper

Bildeoppløsning	[px]	640,00 x 480,00
Blendervinkel [°]	[°]	118,00 x 89,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
-------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	12,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00; (med linseoppvarming)
Overspenningsbeskyttelse		ja
Bildesensor		1/4" 4:3 VGA CMOS-bildesensor farge



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115

Slå på toppstrøm	[mA]	1 000,00
Slå på topp gjeldende varighet	[ms]	2,00
Utganger		
Videoutgang		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Deteksjonsområde		
Synsfeltstørrelse	[mm]	Driftsavstand
		synsfelt
		1000
		3330 x 1970
		2000
		6660 x 3930
		3000
		9990 x 5900
		4000
		13310 x 7860
		5000
		16640 x 9830
Bildeoppløsning	[px]	640,00 x 480,00
Blendervinkel [°]	[°]	118,00 x 89,00
Lysfølsomhet	[LUX]	< 0,05
Dynamikkområde	[dB]	> 80,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrielle miljøer
	DIN EN 61000-6-2	industrielle miljøer
	UN-ECE R10	
Støtmotstand		50 g
Vibrasjonsmotstand	Frekvensområde 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Saltspraytest	IEC 60068-5-52	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	313,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 55,50 / L = 51,30
Materialer		hus: PC/ABS; frontlinse: polyamid glassfiberforsterket
Tilbehør		
Varer som leveres	Monteringssett:, E2M210	
	skruer: 2 x M6 x 20	
	skiver	
	Mutter: 2 x M6, selvlåsende	
	glisikker støtpute	
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, beskyttet; skjerm tilkoblet

Koblinger: 1 x M16; koding: A; Skjermet forbindelseskabel: true



1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	U+
4	0 V