


Utvendig belysning

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Produktegenskaper

Type av lys infrarødt lys

Applikasjon

Belysningsfelt [mm] 10 x 150

Design søyler

Type drift Høy lysstyrke (pulserende, permanent drift kun med kjøling); normal lysstyrke (permanent drift mulig)

Elektriske data

Driftsspenning [V] 24,00 DC

Strømforbruk [mA] driftsmodus «permanent drift»: 415; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 640

Type av lys infrarødt lys



Utvendig belysning

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Bølgelengde	[nm]	875,00
Innganger		
Utløser		24 V PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...55,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 65
Overopphetingsvern		ja; (deaktivering ved 65...75 °C)
Tester/godkjenninger		
Fotobiologisk sikkerhet		risikogruppe 1; (DIN EN 62471:2008)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	218,50
Dimensjoner	[mm]	200,00 x 13,00 x 18,00
Materialer		aluminium svart anodisert
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	belysningsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	overtemperatur	1 x LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,3 m, PUR, svart; 4 x 0,34 mm ²		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		


O2D925



Utvendig belysning

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Tilkobling



- | | |
|---|-------------------------------|
| 4 | utløser |
| 2 | driftsmodus «sterk lysstyrke» |