


O2D926



Utvendig belysning

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



1 LED



Produktegenskaper

Type av lys	hvitt lys
-------------	-----------

Applikasjon

Belysningsfelt	[mm]	10 x 150
Design		søylar
Type drift		Høy lysstyrke (pulserende, permanent drift kun med kjøling); normal lysstyrke (permanent drift mulig)

Elektriske data

Driftsspennning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	driftsmodus «permanent drift»: 265; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 475
Type av lys		hvitt lys



Utvendig belysning

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Fargetemperatur	[K]	5 600,00
-----------------	-----	----------

Innganger

Utløser	24 V PNP
---------	----------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...55,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 65
Overopphetingsvern		ja; (deaktivering ved 65...75 °C)

Tester/godkjenninger

Fotobiologisk sikkerhet	frittatt fra gruppe; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	--

Mekaniske data

Vekt	[g]	220,50
Dimensjoner	[mm]	200,00 x 13,00 x 18,00
Materialer		aluminium svart anodisert
Linsemateriale		glass

Displayer/driftselementer

Display	belysningsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	overtemperatur	1 x LED, rød

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, svart; 4 x 0,34 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A




O2D926



Utvendig belysning

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Tilkobling



- | | |
|---|-------------------------------|
| 4 | utløser |
| 2 | driftsmodus «sterk lysstyrke» |