


O2D930



Utvendig belysning

Dome Light 80 WH IR/ US



- 1 LED-segment
- 2 trykknapp Segment
- 3 trykknapp Colour
- 4 LED driftsstatus



Produktegenskaper

Type av lys	hvitt lys; infrarødt lys
-------------	--------------------------

Applikasjon

Belysningsfelt [mm]	80 x 80
Design	Kuppel
Type drift	normal lysstyrke (permanent drift mulig); Høy lysstyrke (pulserende)

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC
Strømforbruk [mA]	driftsmodus «permanent drift»: 420; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 1750
Beskyttelsesklasse	III; (PELV)
Type av lys	hvitt lys; infrarødt lys

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall analoge innganger: 1
------------------------------	---

Innganger

Utløser	24 V PNP/NPN; ekstern
Antall digitale innganger	2
Antall analoge innganger	1

O2D930



Utvendig belysning

Dome Light 80 WH IR/ US

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...40,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
Fotobiologisk sikkerhet		risikogruppe 1; (DIN EN 62471)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	547,25
Dimensjoner	[mm]	193,00 x 136,00 x 75,00
Materialer		hus: aluminium svart anodisert; Dekke: ABS
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,50...1,50
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	driftsmodus «sterk lysstyrke»	1 x LED, rød
	LED-segment	1 x LED, hvit
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - parameterinnstilling		
Koblinger: M12; koding: A		
1:	driftsmodus «sterk lysstyrke»	
2:	farge 2	
3:	GND	
4:	LED-segment 1	
5:	LED-segment 2	
6:	LED-segment 3	
7:	LED-segment 4	
8:	deaktiver knapper	




Utvendig belysning

Dome Light 80 WH IR/ US

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M12; koding: A



1:	U+
2:	Triggerinngang NPN
3:	GND
4:	Triggerinngang PNP
5:	dimmer