




Sensor for diffus refleksjon

OJB-FPKG/FO/0,15M/US



1 trykknapp



Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]		< 22,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde [nm]		660,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,50



Sensor for diffus refleksjon

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	1,00...600,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysfleck diameter	[mm]	60,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	867,00

Mekaniske data		
Vekt	[g]	54,40
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		frontlinse

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør		
Varer som leveres	Grunnleggende klipp: 1, E20964	
	skruer: 2 x M3 x 16	
	fjærskiver: 2	
	Mutter: 2	

Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.

OJ5060



Sensor for diffus refleksjon

OJB-FPKG/FO/0,15M/US


Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,15 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: Hytrel 8068; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Tilkobling



2

Teach



Sensor for diffus refleksjon

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

