


OJP-FPKG/FO/0,15M/US



CE  UK
CA



Reflekterende sensor

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Område referert til prismatisk reflektor	[m]	0,00...2,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysfleck diameter	[mm]	64,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Polariseringsfilter tilgjengelig		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	867,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	54,30
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		frontlinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Varer som leveres	Grunnleggende klipp: 1, E20964
	skruer: 2 x M3 x 16
	fjærskiver: 2
	Mutter: 2

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Reflekterende sensor

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,15 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: Hytrel 8068; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Tilkobling



2

Teach



Reflekterende sensor

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

