



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US



1 trykknapp uten funksjon



Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Funksjon prinsipp		Gjennomstrålesensor
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]		< 12,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde [nm]		660,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,50



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 200,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 10,00
Rekkevidde justerbar		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	968,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	40,55
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		frontlinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Varer som leveres	Grunnleggende klipp: 1, E20964
	skruer: 2 x M3 x 16
	fjærskiver: 2
	Mutter: 2

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,15 m, PVC

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: Hytrel 8068; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Tilkobling



2

Teach

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

